

品番 : EA814DL-54

品名 : AC100V/ 50W 電球(黒)



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	L50V2-J110BK-50K
明るさ	6850lm	電源	AC100/200V(50/60Hz)
定格電流	100V:0.49A 200V:0.25A	入力電圧範囲	AC95~265V
消費電力	100V:48W 200V:47W	消費効率	100V:142.7lm/W 200V:145.7lm/W
電球	LED球	口金	E39
1m照度	2170Lx	ビーム角	1/2:110度 1/10:170度
本体色	黒	演色性	Ra83(高演色LED)
光源色	昼白色(5000K)	球寿命	50000時間
使用環境温度	-20℃~45℃	サイズ	φ165×221mm
重量	950g	付属品	落下防止ワイヤー×1本

EA814DL-51、EA814DL-52、EA814DL-53用 交換球

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

