

品番 : EA814EC-2

品名 : [充電式] 30W 作業灯/LED



販売価格	97,900円(税抜)／107,690円(税込)		
カタログ価格	97,900円(税抜)／107,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2051ページ		



床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付け可能なマルチスタンドタイプ

#### 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LEH-30BLP
商品名	LEDジューデンフックライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
仕様	屋外用防雨型	明るさ	強:3,800ルーメン 弱:1,900ルーメン
連続点灯(時間)	強:約5時間 弱:約10時間	光源	30W 白色LED
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12.8V/12,000mAh	充電時間	約6時間
電池寿命	充電回数:約2,000回	防塵・防水規格	IP65
サイズ	320(W)×350(D)×375(H)mm	重量	5.7kg
材質	樹脂、スチール	付属品	ACアダプター(収納袋入り)、落下防止用ワイヤー

発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用

床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプです。

明るさ2段階切替式

バッテリー残量表示ランプ付き

金属製ガードネット付き

別売の三脚(EA814ZA-6)取り付け可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.