品番: EA814EC-22

品名:[充電式] 作業灯/LED(マグネット付)



| 販売価格 | 25,600円 (税抜)/28,160円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 25,600円(税抜)/28,160円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/10/21 06:32現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 2101ページ | | | | |













仕様

| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | LWK-10M |
|---------|---|------|-------------------------------|
| 商品名 | LEDケイ・ライト | 用途 | 屋内・屋外現場の作業灯として |
| 仕様 | ・屋外用防雨型・マグネット付アームタイプ | 明るさ | 700ルーメン |
| 連続点灯 | 約6時間 | 光源 | 10W LED(180個) |
| 電源 | ・リチウムイオンバッテリー(7.4V/6, 600mAh) ・AC100V | 充電時間 | 約8時間 |
| 防塵·防水規格 | IP44 | サイズ | 235(W)×137(D)×245(H)MM |
| 重量 | 2.2kg | 付属品 | ACアダプター(コード長:2m)、マグ ネット×3個 |

マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。

充電式でどこでも使えるLEDライト

バッテリー残量表示ランプ付きのためバッテリー残量の確認ができます。

AC電源を使用して充電または点灯する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。

長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.