


品番 : EA814EC-51A

品名 : AC100V/50W 作業灯/LED(屋内外兼用、コード 5m)



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LWA-50KN
商品名	LEDケイ・ライト	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
明るさ	Hi時:5500lm Low時:2750lm	光源	50W(高輝度LED)
電源	AC100V(50/60Hz)	電線仕様	VCT1.25mm <sup>2</sup> ×3C
防塵・防水規格	IP55	サイズ	285(W)×159(D)×300(H)mm
コード長	5m	三脚取付部	φ20mm
重量	2.7kg		

AC点灯専用タイプ

脱着式コネクタ仕様で電線交換がカンタン

持ち運びラクラクな軽量ボディ

均一照射ができる乳白カバー

屋外使用も安心の防雨型

【2段階明るさ切替】  
用途に合わせて明るさを2段階(Hi:100%・Low:50%)で切り替えられます。

【2P/2P接地付兼用 防雨型コンセント付き】

灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付き  
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。  
連結点灯:10灯まで

【多彩な取り付け方法】

床置き、フック、バース取り付けが可能で使用場所を選びません。  
三脚スタンド(別売)を使用すれば高所照明にもなります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.