

品番 : EA814EC-56

品名 : AC100V/ 50W/DC9.6V LED作業灯(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 36,400円(税抜)／40,040円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 36,400円(税抜)／40,040円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/01 22:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2051ページ                      |      |   |



屋外使用も安心の防雨型

#### 仕様

|          |                                 |          |   |
|----------|---------------------------------|----------|---|
| メーカー     | ハタヤリミテッド(HATAYA)                | 型番       | LWA-50KHB   |
| 商品名      | LEDケイ・ライト                       | 用途       | 屋内・屋外現場の作業灯として                                      |
| 明るさ      | AC:5,500ルーメン<br>バッテリー:2,000ルーメン | 連続点灯     | 約6時間(バッテリー時)  |
| 電球       | ACバッテリー電源切替式(白色LED)             | 電源       | ・AC100V(50/60Hz兼用)<br>・リン酸鉄リチウムバッテリー(9.6V/9,000mAh) |
| 充電時間     | 約10時間                           | 防塵・防水規格  | IP55  |
| コード長     | 5m                              | 電線       | VTC 1.25mm <sup>2</sup> ×3C                         |
| フック対応サイズ | Φ48.6mmまで                       | バイス有効締付幅 | 75mm  |
| 三脚取付部    | Φ20mm                           | サイズ      | 285(W)×158(D)×300(H)mm                              |
| 重量       | 3.5kg                           |          |   |

AC・バッテリ一点灯のハイブリットタイプ

そのまま床置きはもちろん、フックとバイス付きなのでフックを取り付け、バイス取り付けが可能!

灯体背面に2P防雨型/2P接地付兼用の防雨型コンセント1個付き。  
連結点灯や灯体から電源を取ることができます。(14A/1400Wまで)

※AC電源接続時のみ使用できます。

連結して使用する場合は10灯まで

4段階のバッテリー残量インジケーター付き(背面)

発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵

均一照射ができる乳白カバー

ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター

AC電源接続時のみ、補充コンセントとして14A(1400W)まで使用可能

※屋外でコンセントを使用する場合、必ず防雨型プラグを接続して使用してください。

三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも！

※三脚スタンドは別売りです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.