

品番 : EA814EL-16

品名 : AC100V/100W/17000lm 作業灯/LED



販売価格	99,400円(税抜)／109,340円(税込)		
カタログ価格	99,400円(税抜)／109,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		



17,000
ルーメン

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	OHL-1005K
用途	屋内・屋外現場の作業灯として	仕様	屋外防雨型
電源	AC100V	電球	高輝度LED
電線仕様	VCT0.75㎟×3心(接地付)	消費電力	100W
周波数	50/60Hz	明るさ	全光束17000lm
サイズ	378(W)×160(D)×306(H)mm 三脚取付部: φ 27mm	重量	3.8kg
クランプ範囲	98mm	コード長	5m
調光機能	なし		

メンテナンス性の高い背面フラット形状

凸凹のないフラット形状のため、汚れが付着しても清掃作業が簡単に行えます。

落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付き

落下防止用ワイヤー付き

バイス・単管クランプ付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.