

品番：EA814EL-25B

品名：AC100V/100W 作業灯/LED(コード 5m)



仕様

販売価格	114,800円(税抜) / 126,280円(税込)		
カタログ価格	114,800円(税抜) / 126,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2049ページ		

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	GLV-105KN
商品名	軽便LED投光器	用途	屋内・屋外現場の作業灯として
仕様	屋外用防雨型	明るさ	15,000ルーメン
色温度	5,000K(昼白色)	光源	100W高輝度LED
LED寿命	約40,000時間	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	100W	コード長	5m
電線仕様	VCT0.75mm3×3心(接地付)	プラグ仕様	2P/2P(接地付)兼用フキユートビプラグ付
クランプ範囲	98mm	サイズ	241×188××522(H)mm
重量(g)	4,900	付属	VM-4型バース付

背面上部には、放熱フィン養生カバーと、角度調整用把手がついています。

紫外線放射量が少なく、虫を寄せ付けません。

前面ガード付

飛散防止前面カバー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.