

品番：EA814EN-13

品名：AC100V/65W 作業灯/蛍光灯球(三脚付)



販売価格	22,000円(税抜)／ 24,200円(税込)		
カタログ価格	22,000円(税抜)／24,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/16 07:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様 三脚 (キャスター別売)



三脚 (キャスター別売)



-2:ライトのみ (バイス別売)

電源	AC100V	電球	(65W)蛍光灯
明るさ	4000ルーメン	電線仕様	VCTF0.75mm ² ×3心
コード長	5m	サイズ	355×190×1615～2135mm
重量	10.0kg		
屋外型			
白熱灯300W相当の明るさ			
インバーター本体内置			
防雨型			
本体+三脚付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.