品番: EA814KB-1A

品名:[充電式] 作業灯/LED



販売価格	9,900円(税抜)/10,890円(税込)				
カタログ価 格	9,900円(税抜)/10,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/12/08 02:24現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















## 仕様

明るさ(Im)	1500(強)·700(弱)	明るさ	強:1500lm 弱:700lm SOS:1250lm フラッシュ:1250lm
連続点灯	強:3時間 弱:5時間 SOS:6時間 フラッシュ:6時間	電源	AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電 池
光源	COB LED	充電時間	2時間
サイズ	172×46×127(H)mm	重量	500g
防水性能	IP64	材質	耐熱樹脂
カラー	ブラック	バッテリー容量	4400mA

コンセント直結点灯と充電式のハイブリッドモデル

4段階切り換え(HIGH/LOW/SOS/FLASH)

投光器として置いて使えます。

マグネット式の取付けですので、鉄骨、軽天、自動車などマルチに貼り付けて使えます。

専用ACアダプター付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.