

品番 : EA814KB-1A

品名 : [充電式] 作業灯/LED



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,590円(税抜) / 10,549円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,590円(税抜) / 10,549円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/02/01 22:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2051ページ | | |



| IP防護規格 | |
|---------|--------------------------|
| ● 耐塵性規格 | |
| 等級 | IP64 |
| 1 防止 | 1 防止50mm以下の微細物が侵入しない。 |
| 2 防止 | 2 防止2.5mm以下の中程度の物が侵入しない。 |
| 3 防止 | 3 防止2.5mm以下の中程度の物が侵入しない。 |
| 4 防止 | 4 防止1mm以下の中程度の物が侵入しない。 |
| 5 防止 | 5 防止1mm以下の中程度の物が侵入しない。 |
| 6 防止 | 6 防止微少な物が侵入しない。 |
| X | X 一時的侵入なし。(機械清掃なし) |

仕様

| | | | |
|---------|--|---------|---|
| 明るさ(lm) | 1500(強)・700(弱) | 明るさ | 強:1500lm 弱:700lm SOS:1250lm フラッシュ:1250lm |
| 連続点灯 | 強:3時間 弱:5時間 SOS:6時間 フラッシュ:6時間 | 電源 | AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電池 |
| 光源 | COB LED | 充電時間 | 2時間 |
| サイズ | 172×46×127(H)mm | 重量 | 500g |
| 防水性能 | IP64 | 材質 | 耐熱樹脂 |
| カラー | ブラック | バッテリー容量 | 4400mA |

コンセント直結点灯と充電式のハイブリッドモデル

4段階切り換え(HIGH/LOW/SOS/FLASH)

投光器として置いて使えます。

マグネット式の取付けですので、鉄骨、軽天、自動車などマルチに貼り付けて使えます。

専用ACアダプター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.