

品番：EA814KB-6

品名：[充電式] 作業灯/LED

	販売価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)		
	カタログ価格	15,400円(税抜)／16,940円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 15 (2024/06/02 00:56現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	2134ページ		



仕様

明るさ(lm)	2500(強)・1250(弱)	連続点灯	強:2500lm:3時間 弱:1250lm:6時間
電源	AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電池	サイズ	135×45×185(H)mm
重量	約1kg	光源	COB LED
充電時間	約3.5～4時間(専用アダプタ+充電ケーブル使用時)	防水性能	IP54
付属品	ACアダプタ、充電ケーブル		
2段階切り替え(HIGH/LOW)			
投光器として置いて使えます。			
縦置き横置きで使えます。			
100V直結使用でも充電式ポータブルとしても両方使えます。			
100V電源直結点灯時には充電電池が減りません。			
ハンドル可動式			
強力マグネットマウント付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.