品番: EA814KB-6A

品名:[充電式] 作業灯/LED



販売価格	12,800円(税抜)/14,080円(税込)				
カタログ価 格	12,800円(税抜)/14,080円(税込)				
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/08 02:06現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



















仕様

明るさ(Im)	2600(強) 700(弱)	連続点灯	強:2600lm:6時間 弱:700lm:11時間
電源	AC100V、またはリチウムイオン電池	光源	COB LED
充電時間	3.5時間(専用アダプタ+充電ケーブル使用時)	サイズ	137×51×120mm
重量	480g	防水性能	IP66
付属品	ACアダプタ、充電ケーブル	材質	樹脂、アルミ合金
照射距離	65m	照射タイプ	ワイド照射
バッテリー容量	5200mAh		

強力マグネットマウント付

ハンドルが360度回転します。

100V直結使用でも充電式ポータブルとしても両方使えます。

点灯使用しながら充電することもできます。

※充電時間は長くなります。

ハンドルにカラビナがついている為ズボンのベルトループにひっかけて使用できます。

2段階切り替え(強/弱)

投光器として置いて使えます。
タイプCなので車でも充電できます。
手のひらサイズで腰道具に入る大きさです。
マグネット式の為、上向き照射・下向き照射可能
三脚取り付け可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.