

品番：EA814RD-1

品名：AC100 作業灯/LED(スタンド`/ケース付)



販売価格	26,700円(税抜)／ 29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜)／29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



360°全方向照射×超強力9000ルーメン

仕様

電源	AC100V	電球	SMD LED
明るさ	9000ルーメン	電線仕様	VCTF0.75mm ² ×2心
サイズ(mm)	180×180×1510(H)	重量	7.2kg
コード長	3m	防水性能	IP44
消費電力	100W	付属品	防護金網、中厚キャリーバッグ

超強力9000ルーメン×360°全方位照射!スタンドタイプのLED作業灯
360度全方位照射
1つの電源から最大8台まで連結、点灯可能です
脚は折りたたみ可能
取り外し可能なショルダーストラップ、キャリーバッグ付で収納・持ち運びに便利

代替品

	品番 EA814AT-110A コメント 全方向型ではありません
--	-------------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.