


品番 : EA814RD-5

品名 : [充電式] 作業灯/LED



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 05:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2100ページ		



バッテリーはUSB給電機能付でモバイルバッテリーとしても使用できます

仕様

電源	リチウムイオン電池	光源	COB-LEDチップ
明るさ	強:1200ルーメン 中:600ルーメン 弱:300ルーメン	連続使用時間	強:約3時間 中:約6時間 弱:約12時間
本体サイズ	165×130×270mm	重量	1.3kg
バッテリー	7.4V 5200mAh	充電時間	5時間
防水性能	IP65	付属品	ACアダプター、DC12Vシガーソケット

最大1200ルーメン!バッテリーは取り外してモバイルバッテリーとしても使える!3段階調光充電式LED作業灯

ハンドルがフック状でパイプなどに引掛けて使用できます。

バッテリー取り外し可能

バッテリーはUSB給電機能付で、取り外してモバイルバッテリーとしても使用可能

バッテリーインジケーター付

軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム

ヘッド部分角度調整可能

代替品



品番	EA814KB-1A
コメント	仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.