品番: EA814RE-330

品名: AC100V/30Wx2灯作業灯/LED(スタンド付)



販売価格	39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)				
カタログ価 格	39,000円(税抜)/42,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 11:42現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	2101ページ				















仕様

<セット内容>	LED作業灯(2灯)、作業灯スタンド、2連 用バー	<セット内容>	LED作業灯(2灯)、作業灯スタンド、2連 用バー			
●LED作業灯						
電源	AC100V(50/60Hz)	電球	LED球 30W ×2灯			
明るさ	3000ルーメン×2灯	電線仕様	VCTF0.75m㎡×2心			
サイズ	240×90×240(H)mm	重量	2kg			
コード長	5m	防水性能	IP67(防雨型)			
●作業灯スタンド						
サイズ	伸縮:1130~2100(H)mm 最低高:1118mm	重量	1600g			
材質	アルミ	材質	アルミ			
耐荷重	約30kg	耐荷重	約30kg			
作業灯取付数	1灯	付属品	ノブスター:M10×80 ワッシャー・スプリングワッシャー各1個			
●2連用バー						
バー(パイプ)サイズ	30×30×50mm	重量	470g			

作業灯取付数2灯付属品ノブスター: M10×58 2本、ワッ
シャー4個
スプリングワッシャー2個、蝶ねじ2個

強力3000ルーメン×2灯の6000ルーメン!明るく照らすLED作業灯2灯とスタンドのセット

ライトは角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。

2連用バーを取り外して1灯用としても使用可能

代替品



品番EA814AT-110Aコメント仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.