

品番：EA814RT-12

品名：[充電式] 作業灯/LED(スタンド付)



販売価格	51,500円(税抜) / 56,650円(税込)		
カタログ価格	51,500円(税抜) / 56,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/24 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2101ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (TaJlma)	型番	※ESCOオリジナルセット品
電源	AC100V(50/60Hz)、 またはリチウムイオン電池	電球	COBLED球1灯
充電時間	約4時間	サイズ	本体:319×82×206(H)mm
高さ	850~2000mm	コード長	5m
重量	本体:2.8kg スタンド:4.7kg	機能	角度調整(90°)、 5段階調光式、 フリッカー対策回路、 Bluetooth対応スピーカー内蔵、 USB出力ポート(5V・1A)、 キャリーハンドル
防水性能	IP65	明るさ(lm)	4000(最強)~800(最弱)
連続点灯	約1.5時間(4000lm)、 約2時間(3200lm)、 約3時間(2400lm)、 約4時間(1600lm)、 約8時間(800lm)	消費電力	64.8W

建設現場や倉庫作業に

Bluetooth対応スピーカーにより、スマートフォンとリンクさせてラジオや音楽の再生ができます。

ACアダプター付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.