


品番：EA815-11

品名：3.5mm²x2.5m 充電リール(EV・PHEV用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 94,500円(税抜) / 103,950円(税込) | | |
| カタログ価格 | 94,500円(税抜) / 103,950円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 15:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0273ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|--------|--|
| メーカー | 三協リール (TRIENS) | 型番 | SES-3EVA |
| リール設置場所 | 屋内 | コード長 | コード1次側(入力側):1m コード2次側(出力側):2.5m |
| 電線仕様 | 3.5mm ² x3心 | 定格電圧 | AC250V |
| 定格電流 | 20A | コードカラー | ブラック |
| 先端形状 | 1次側(入力側):接地2P20A引掛キャップ 2次側(出力側):EVコンセント形状(ロック機構付) | 使用温度範囲 | -5~50℃ |
| サイズ | 290x175x314(H)mm | 重量 | 5.0kg |
| ロック機構 | ラチェット式 | 付属品 | ・取付ベース×1 ・十字穴付ナベ小ねじ(M6×20mm)×4 ・蝶ナット(M6)×1 ・スプリングナット(M6)×4 ・スプリングワッシャー(M6)×1 |

EV・PHEVの電力供給専用リール

天井・側面設置可能

<耐久性向上!SUSプロテクター>

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負

荷の軽減に繋がります。

ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計

通電をお知らせするパイロットランプ付き

ロック機構付で抜けにくいコンセント形状

リール本体を分解せずに、ホースの交換が可能

※分電盤から1次側施工コンセントまでの回路は必ず専用回路とし、高感度高速型20A漏電ブレーカー(15mA/0.1sec作動)を設置してください。

また、先端コンセントの水濡れや破損を防止するため、取付高さをFL+3500mm(取付ベース板)としてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.