

品番：EA815B-30A


品名：AC125V/15A/30m コードリール(温度センサー付)



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/08/04 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0895ページ		



品名	型番	規格	単位	在庫
コードリール	EA815B-30A	AC125V/15A/30m	台	18



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド (HATAYA)	型番	GT-30S
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V
許容電流	15A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCTソフトン2.0mm ² ×2心
サイズ	307(W)×213(D)×367(H)mm	重量	7.0kg
コード長	30m		

パイロットランプ付

温度センサー(電線溶解防止機能)付、危険な電線の溶解・焼損を未然に防ぎます。

防塵キャップ付

手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。

電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。

ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。

無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構想で首垂れ防止設計。

配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。

樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線の緩みやたるみを解消します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.