

品番：EA815BH-11A

品名：AC125V/15A/20m コードリール(アース無)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/15 08:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



スッキリ巻取り収納の電工ドラム!

仕様

メーカー	日動工業	型番	NNP-204D
仕様	屋内型	コード長	20m
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V
入力プラグ	2Pプラグ	入力	AC100V
定格電圧	125V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
電線仕様	VCT2.0mm ² ×2心	アース	なし
パイロットランプ	あり	使用環境温度	0~35℃
側板直径(mm)	275	巻胴直径(mm)	145
巻胴幅(mm)	120	サイズ(W×D×H)mm	275(W)×200(D)×341(H)mm
重量	5.1kg	色	シャンペンゴールド
用途	電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に		

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.