

品番：EA815BH-21A

品名：AC125V/15A/20m コードリール(アース付)



販売価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
カタログ価格	29,100円(税抜) / 32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付!

仕様

メーカー	日動工業	型番	NNP-EB24
仕様	屋内型	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電感度電流	15mA	コード長	20m
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
入力プラグ	ポッキンプラグ	入力	AC100V
定格電圧	100V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心	アース	あり
パイロットランプ	あり	使用環境温度	0~35℃
側板直径(mm)	275	巻胴直径(mm)	145
巻胴幅(mm)	120	サイズ(W×D×H)mm	275×200×341
重量	5.7kg	色	シャンペンゴールド
用途	電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.