

品番：EA815BH-26

品名：AC125V/15A/30m コードリール(アース無)



販売価格	12,800円(税抜)／ 14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜)／14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 01:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0914ページ		



品名		単位	在庫数	販売価格	カタログ価格
EA815BH-26	AC125V/15A/30m コードリール(アース無)	台	2	12,800円(税抜)	14,080円(税込)



仕様

メーカー	日動工業	型番	NR-304D-S
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	17A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT1.25mm ² ×2心
コード長	30m	サイズ	250×185×316(H)mm
重量	5.0kg	入力プラグ	2Pプラグ
仕様	屋内型	パイロットランプ	あり
温度センサー	なし		
スッキリ巻取り収納の電工ドラム！			
アース無			
パイロットランプ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.