

品番：EA815DA-12

品名：AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)



販売価格	40,000円(税抜)／ 44,000円(税込)		
カタログ価格	40,000円(税抜)／44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 16:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0892ページ		



品名		型番	コード長	コンセント数	許容電流	電線仕様	重量
AC125V/15A/30m コンセント固定リール(元置型アース付)	EA815DA-12	30m	3+27m	3+4個	22A	VCT2.0mm ² ×3心	8.3kg

仕様

メーカー	日動工業	型番	RZ-E30S
コード長	1次側:3m、2次側:27m	コンセント数	3+4個
コンセント定格	2P・15A・125V 接地付	許容電流	22A(※ケーブルの能力値)
電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心	サイズ	290×257×363mm
重量	8.3kg		
コンセント盤は回転しないので巻取り時非常に便利です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.