

品番：EA815DA-2

品名：AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)



販売価格	32,700円(税抜)／ 35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜)／35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0870ページ		



品名		型番	電線仕様	コンセント数	コード長	重量
AC125V/22A/30m コンセント固定リール(アース付)	EA815DA-2	22A	VCT2.0mm ² ×3心	4個	30m	7.8kg

仕様

メーカー	日動工業	型番	Z-E34
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
コード長	30m	サイズ	290×257×363(H)mm
重量	7.8kg		
ポッキングプラグ付			
コンセント盤は回転しないので、巻取り時非常に便利です			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.