

品番：EA815DJ-30

品名：AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断器付)



販売価格	38,100円(税抜)／41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜)／41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/12 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0895ページ		



規格		品番	長さ	電圧	電流	重量	価格
AC100V	15A	EA815DJ-30	30m	100V	15A	7.5kg	38,100円(税抜)



漏電遮断器の機能
・漏電検出・遮断機能・漏電保護の3つ
・漏電検出・遮断機能・漏電保護の3つ
・漏電検出・遮断機能・漏電保護の3つ



仕様

メーカー	日動工業	型番	NF-EB34
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V 接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心
漏電感度電流	15mA	コード長	30m
サイズ	290×210×363(H)mm	重量	7.5kg
ポッキングプラグ付			
漏電遮断器付			
温度センサー付 (80℃で電気を遮断、手動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.