

品番 : EA815DS-1

品名 : AC125V/22A/30m コードリール(超高感度ブレーカー付)



販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0872ページ		



型番	ケーブル径	ケーブル長さ	重量	許容電流	コンセント数	電線仕様	漏電遮断器	温度センサー
EA815DS-1	φ2.0mm	30m	7.5kg	22A	4個	VCT2.0mm ² ×3心	過負荷短絡漏電保護兼用型	付



温度センサーの仕様
● 温度センサー付
● 温度センサー付
● 温度センサー付
● 温度センサー付



仕様

メーカー	日動工業	型番	NFH-EK34
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	コンセント数	4個
コンセント定格	2P・15A・125V 接地付	電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心
コード長	30m	漏電遮断器	過負荷短絡漏電保護兼用型
漏電感度電流	6mA	サイズ	290×210×363(H)mm
重量	7.5kg		
ポッキンプラグ付			
温度センサー付(手動復帰型) 電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。冷却後手動で復帰してください。			
元電源を落とさず漏電を遮断できます。			
漏電遮断器過負荷電流	15A		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.