

品番 : EA815DW-16

品名 : AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0869ページ		



カタログ訂正 26/05/27 重量の訂正。誤:16kg、正:17kg(No.57 9025)

仕様

メーカー	日動工業	型番	VRD-315
容量	1.5KVA	入力電圧	三相200V(±10%)
入力プラグ	三相200V・接地3P・20A	出力電圧×コンセント数	単相115V×2個 三相200V×1個
定格出力電流	10A	1時間出力電流	15A
コード長	30m	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×4心
アース	あり	保護機能	安全ブレーカー(15A)
サイズ	320×278×400(H)mm	重量	17kg

三相200Vがそのまま使えて115Vも供給できる、降圧トランス内蔵コードリール

※入力は許容電圧の範囲でご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.