品番: EA815DW-16

品名: AC200V→AC115V/10A/30m コードリール(降圧トランス)



販売価格	<b>70,800円</b> (税抜) / 77,880円(税込)				
カタログ価格	70,800円(税抜)/77,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 10:26現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0892ページ				



## 仕様

メーカー	日動工業	型番	VRD-315		
容量	1.5KVA	入力電圧	三相200V(±10%)		
出力電圧× コンセント数	単相115V×2個、三相200V×1個	定格出力電流	10A		
1時間出力電流	15A	電線仕様	SVCT2.0m㎡×4/ù		
コード長	30m	サイズ	310×320×420(H)mm		
重量	16kg	保護機能	安全ブレーカー(15A)		
入力は許容電圧の範囲でご使用ください。					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.