

品番 : EA815DW-2

品名 : AC125V15A/30m コードリール(防雨/防災型)



販売価格	68,500円(税抜) / 75,350円(税込)		
カタログ価格	68,500円(税抜) / 75,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0871ページ		



選定機種の仕様  
● ① 過電流・過電圧保護用・漏電保護の2つ  
● ② 本機は高圧対応保護器具  
→ 漏電・過電流(保込)防止  
機能(スタート)保護



#### 仕様

メーカー	日動工業	型番	NW-EK33PN
定格電圧	100V	定格電流	5A(全巻時) 15A(全延時)
電線許容電流	28A(※ケーブルの能力値)	コード長	30m
電線仕様	2PNCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心	アース	あり
入力プラグ	ポッキンプラグ	漏電遮断器	過負荷漏電保護兼用型
漏電遮断器過負荷電流	15A	漏電感度電流	15mA
パイロットランプ	あり	温度センサー	自動復帰
コンセント定格	2P・15A・125V接地付(キャップ付)	コンセント数	3個
入力	AC100V	保護等級	IPX3
使用環境温度	0~35℃	サイズ	320×218×389(H)mm
重量	8.7kg		

屋内・屋外兼用

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線で、雨の日も安心の防雨型

負荷漏電保護兼用ブレーカー付

温度センサー搭載 (自動復帰型)

電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.