

品番 : EA815DX-1

品名 : AC200V/15A/30m コードリール(单相)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 29,100円(税抜) / 32,010円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 29,100円(税抜) / 32,010円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/18 15:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0869ページ                      |      |   |



| 品番        | 規格         | 長さ  | 重量    | 価格          |
|-----------|------------|-----|-------|-------------|
| EA815DX-1 | AC200V/15A | 30m | 7.5kg | 29,100円(税抜) |

#### 仕様

|         |                           |          |                     |
|---------|---------------------------|----------|---------------------|
| メーカー    | 日動工業                      | 型番       | NF-E230-15A         |
| 定格電圧    | 250V                      | 定格電流     | 5A(全巻時)<br>15A(全延時) |
| 許容電流    | 22A(※ケーブルの能力値)            | コード長     | 30m                 |
| 電線仕様    | VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心 | アース      | あり                  |
| 入力プラグ   | 接地2P                      | パイロットランプ | あり                  |
| コンセント定格 | 接地2P・15A・250V             | コンセント数   | 4個                  |
| 入力      | 单相200V                    | 使用環境温度   | 0~35℃               |
| サイズ     | 290×210×363(H)mm          | 重量       | 7.5kg               |
| 屋内型     |                           |          |                     |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.