

品番 : EA815FA-2

品名 : AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付)



販売価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜) / 38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0871ページ		



品番	コード長さ	コンセント数	許容電流	重量
EA815FA-2	30m	3	22A	7.7kg



高電圧保護の確保
● 漏電遮断器専用・漏電保護のみ
● 漏電遮断器専用(取付位置)
● 漏電+過負荷(取付位置)
取付(コード)保護



仕様

メーカー	日動工業	型番	NPW-EB33
コード長さ	30m	コンセント数	3個
コンセント定格	2P・15A・125V・接地付	許容電流	22A(※ケーブルの能力値)
電線種別・太さ	VCT2.0mm ² ×3心	サイズ	260×220×341(H)mm
重量	7.7kg	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電感度電流	15mA		
ポッキンプラグ、防雨・防塵キャップ付			
漏電遮断器過負荷電流	30A		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.