

品番：EA815FA-56

品名：AC125V/15A/50m コードリール(防雨・防塵型/アース付)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 22:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0871ページ		



品番	長さ	電圧	電流	電線径	重量
EA815FA-56	50m	125V	15A	2.0mm ² ×3芯	11kg



仕様

メーカー	日動工業	型番	FW-E53
コンセント数	3個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	電線仕様	VCT2.0.m ² ×3芯
コード長	50m	サイズ	290×230×363(H)mm
重量	11kg	入力プラグ	ポッキンプラグ
仕様	屋内・屋外兼用型	防水規格	IPX3
温度センサー	自動復帰	パイロットランプ	あり

漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!

防雨型・防塵型

アース付

防雨キャップ付

自動復帰型温度センサー付

※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.