

品番 : EA815FD-1

品名 : AC125V/15A/30m コードリール(電圧電流メーター付)



販売価格	51,500円(税抜) / 56,650円(税込)		
カタログ価格	51,500円(税抜) / 56,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/04 20:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0894ページ		



高電圧保護の機能
● 高電圧検出専用・漏電保護のみ
● 漏電保護兼用型は過電圧・過電流・過熱(過熱・過電圧)保護
機能(ショート)保護



品名	型番	コード長	コンセント数	定格電圧	定格電流	許容電流	重量	サイズ
高電圧保護専用型	EA815FD-1	30m	3	125V	5A	22A	7.8kg	275(W)×220(D)×341(H)mm
漏電保護兼用型	EA815FD-2	30m	3	125V	5A	22A	7.8kg	275(W)×220(D)×341(H)mm

仕様

メーカー	日動工業	型番	NPDMW-EK33
コード長	30m	重量	7.8kg
コンセント数	3	コンセント定格	2P・15A・125V
定格電流	全巻時: 5A 全延時: 15A	許容電流	22A
電線仕様	VCT2.0mm ² ×3心	サイズ	275(W)×220(D)×341(H)mm
屋外型			
防雨型			
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。			
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。			
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキングプラグ。			
過負荷漏電保護兼用型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

