

品番 : EA815GJ-20


品名 : AC125V/15A/ 20m 延長コード



販売価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/16 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



電線: VCTF2c × 2mm²
定格: 125V-15A
条長: 20m
カラー: 黒



仕様

メーカー	正和電工	型番	MR-20
定格	125V・15A	電線仕様	VCTF2.0mm ² ×2心(1500W)
コンセント	2P×3口	長さ	20m
重量	2.6kg	カラー	黒

十字型マルチタップ延長コード

プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

延長コードセット法規格、適合商品です。

<使用上のご注意>

- ・本商品は、VCTFキャブタイヤコードを使用しておりますので主に 屋内での使用を推奨いたします。
- ・商品の許容量は、3ヶ口合計15A・1500Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
- ・コードは束ねた状態または束ねた状態で使用しないで下さい。発熱し発火の原因となり非常に危険です。
- ・プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って行って下さい。電線部を持って抜き差ししますと、断線の恐れがあり危険です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.