

品番 : EA815GL-133A

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・個別スイッチ付)



販売価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	WHS2636DKP
コンセント	2P×6口	コード長	3m
定格	15A・125V(1500W)	サイズ	40×298×28mm
重量	450g		

個別スイッチ6個

差し込み口のひとつひとつに対応するスイッチを設け、こまめに電源をオンオフできるので、待機電力の無駄も解消します。

内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した熱に強い二重ボディ。

高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。

コード根元部折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品の2倍にアップしました。

コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止します。

「スイッチON」を光ってお知らせもします。

ホルダ(EA815GL、GL-120)取付可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

