

品番 : EA815GL-237

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(6口・防水扉付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,220円(税抜) / 2,442円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/05 00:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1879ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------|------|-----------|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA2526WP |
| コンセント | 2P×6口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コード | 二重被覆の安全構造 |
| サイズ | 35×171×22mm | 重量 | 282g |
| 仕様 | スイングプラグ | | |

防水扉付(防水扉が一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードします。)

内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。

高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。

折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品より約2倍にアップした「丈夫なコードと根元部」

トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.