

品番 : EA815GL-332A

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ° (6口・個別スイッチ・雷サージ)



販売価格	2,890円(税抜) / 3,179円(税込)		
カタログ価格	2,890円(税抜) / 3,179円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2025/05/23 19:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0900ページ		



仕様

コンセント	2P×6口	個別スイッチ	6個(ブレーカー内蔵)
プラグ	2P(スイング式・トラッキング防止回転プラグ)	定格	15A・125V(50/60Hz)
雷サージ機能(本体内蔵)	最大サージ電圧:6000V(1.2/50 μ s波形)、 最大瞬時電流:4500A(8/20 μ s波形)、 制限電圧:400V(8/20 μ s波形)、 反応時間:1ナノ秒、 エネルギー耐量:57ジュール(10/1000 μ s)	コード長	2m
コード	二重被覆で安全構造	ノイズ除去量	10dB~30dB(2極間)
サイズ	54(W)×310(L)×34(H)mm	重量	480g

取付用フック穴付

ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で、電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯:100kHz~30MHz)。

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。

雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。

ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。

トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。

スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。

スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.