

品番：EA815GL-35A

品名：AC125V/15Ax 3m タップ° (7口・抜止・マグ ネット付)



販売価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
カタログ価格	3,400円(税抜) / 3,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/31 13:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1881ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	エレコム	型番	T-H3730NM
コンセント	接地2P(抜止)×7口	コード長	3m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	接地2P(2P変換アダプター付)
サイズ	50×295×31mm	プラグ仕様	3ピン・ストレートプラグ
材質	本体・プラグ受け部分:ABS	重量	700g
カラー	グレー	付属品	3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付)

抜け止め機構付

強力マグネット付でスチール面に固定できます。

プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップ

(社)日本配線器具工業会規格適合品でさらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用しました。漏電などのトラブルを軽減します。

3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。

差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。

パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめたご購入に最適です。

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

※日本の商用100Vで動かすことを想定しております。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.