



品番 : EA815GL-413A

品名 : AC125V/15Ax2m/7口 タップ° (マグ ネット付・雷サージ°)



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/06 13:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1880ページ		



#### 仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	Y02YJKP702WH
定格	15A・125V(1,500W)	コンセント	2P×7口
コード長	2m	プラグ	2P(3P対応、スイングプラグ式、絶縁カバー付)
雷サージ機能(本体内蔵)	最大サージ電圧:6000V 制限電圧:650V	サイズ	31(W)×24(D)×280(H)mm
重量	317g		

差し込み口は2Pでも3Pでも接続可能です。

側面に差し込み口があるので、配線が飛び出さずスッキリさせることができます。

スチール机等に固定できるマグネット付きです。

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです(耐トラッキング仕様)。

雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

スリムボディタイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.