

品番：EA815GL-46A

品名：AC125V/15Ax 5m タップ<sup>o</sup> (7口・マグネット付・抜け止)



販売価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
カタログ価格	4,370円(税抜) / 4,807円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		



点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント

### 仕様

メーカー	エレコム	型番	T-Y055DA
仕様	一括スイッチ付	コンセント	接地2P(抜止)×7口
コード長	5m	定格	15A・125V(1,500Wまで)
プラグ	2P接地(2P変換アダプター付)	雷サージ機能	最大サージ電圧:12500V 制限電圧:400V
サイズ	50×295×31mm	ケーブル径	φ8.5mm
用途	電気製品のコンセントが不足したときに	付属品	3P-2P変換アダプタ

抜け止め機構付

マグネット付

3P式7個口の本体コンセントを持つPCタップです。

コンセント部分はプラグをしっかりとロックできる抜け止めタイプです。

電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式集中スイッチを装備しています。

12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載しています。

※直撃雷を受けた場合は保護できません。

本体裏面の強力マグネットにより、スチール面にしっかりと固定することができます。

3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。

(社)日本配線器具工業会規格適合品で、さらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップです。

パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。

※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。

#### 代替品



**品番** EA815GL-45BA

**コメント** 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.