

品番：EA815GL-48

品名：AC125V/15Ax3m タップ°(10口・一括スイッチ・抜け止)



販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 17:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	T-Y133DA
コンセント	接地2P(抜止)×10口	コード長	3m
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	プラグ	接地2P(2P変換アダプター付き)
サイズ	約400(W)×50(D)×32(H)mm ※本体のみ(突起部を除く)	重量	約770g
材質	ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂	カラー	ホワイト
付属品	3P(接地2P)-2P変換(アース線付き)アダプタ		

抜け止め機能付き。プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えが可能。

電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式一括スイッチ

スチール製の机などに仮固定できる本体裏面マグネット付き

雷ガード付き。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20 μ s)の素子(バリスタ)を搭載。誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護。

本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効。

電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用。

3ピン(接地2P)プラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプター付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.