

品番 : EA815GL-49

品名 : AC125V/15Ax3m タップ° (10口・マグネット付・抜け止)



販売価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 10:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	T-Y133NDA
コンセント	接地2P(抜止)×10口	コード長	3m
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	プラグ	接地2P(2P変換アダプター付き)
サイズ	約400(W)×50(D)×32(H)mm ※本体のみ(突起部を除く)	重量	約770g
材質	ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂	カラー	ホワイト
付属品	3P(接地2P)-2P変換(アース線付き)アダプタ		

プロジェクターやモニターなどの3ピンプラグ機器を、アダプターなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ

抜け止め機能付きの差込口を10口備え、設置に便利な仮固定用マグネットを搭載

雷ガード機能と丈夫なキャブタイヤコードにより、安全に使用できます。

3ピンプラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプターが付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.