

品番 : EA815GM-226A

品名 : AC125V/15Ax 7.0m タップ(4口)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/01 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B9-7K
コンセント	2P×4口	コード長	7m
定格容量	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(L型、絶縁キャップ付き)
サイズ	86(W)×44(D)×20(H)mm	重量	585g
差込口/形状	ノーマル	サイズ/差込口ピッチ (mm)	34

ホコリ防止シャッター付

プラグにシャッター付差込口が1個付いているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。

ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。

プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いたL型プラグを採用しています。

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.