

品番：EA815GM-237

品名：AC125V/14Ax3.0m タップ° (2Px4/USBポ-ト/スイッチ付)



販売価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/24 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB充電ポート付きで個別スイッチと一括集中スイッチが付いた節電タップ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-B107U-3W
コンセント	2P×4口	コード長	3m
定格	14A・125V(1400Wまで)	プラグ	2P(スイング、絶縁キャップ付き)
USBポート	2ポート	USB出力	DC5V 3.4A(合計)
バリスタ電圧	240V	制限電圧	395V
サージ耐量	2500A	サイズ	280(W)×45(D)×26(H)mm
差込口	2P・4個口	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップです。

安全を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。

差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。

差込口に小型ACアダプタ1個分を無理なく接続できる間隔を設けています。

差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。

落雷による機器の故障を予防する雷ガードを搭載しています。

本体を固定できる面ファスナー付きで、色々な場所に取り付け可能です。

USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。

※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。

代替品

	<p>品番 EA815GM-241B</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.