



品番 : EA815GM-265

品名 : AC125V/15Ax2.5m タップ° (6口/3P/シャッター付)



販売価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
カタログ価格	4,450円(税抜) / 4,895円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1881ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SH3625MG3P
コンセント	3P(接地2P)×6口	コード長	2.5m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	3P(絶縁キャップ付)
サイズ	295×45×29.6mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75ス ケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用い ただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合 品
差込口間隔	40mm		

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。

裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。

差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。

プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。

ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.