

品番 : EA815GM-315

品名 : AC125V/15Ax3m タップ° (7口/3P/一括スイッチ付)



販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1882ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-F37-3ZSR
コンセント	3P(接地2P)抜止×7口	コード長	3m
定格	15A・125V(1500W)	プラグ	2P(スイング式・雷サージ・絶縁キャップ付・アース線付)
サイズ	305×50×30.5mm	コード	VCTF 1.8スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法:約直径8.5mm
バリスタ電圧	240V	サージ耐量	2500A(1回)、2000A(2回)
付属品	ネームタグ×7枚、3P抜け止め専用コンセントキャップ×2個	制限電圧	395V
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

抜け止め機構付
一括集中スイッチ付
集中スイッチで7個口を一括でON・OFFすることができます。
プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。

プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです

通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。

雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。

環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。

ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.