

品番 : EA815GM-336

品名 : AC125V/15Ax2m タップ° (ACアダプタOK,12口/MAG付)



販売価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1879ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-2312-2W
定格	15A・125V(合計1500Wまで)	サイズ	295(W)×78(D)×23(H)mm
コンセント	2P×12口	コード長	2m
プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)	カラー	ホワイト
差込口間隔	50mm	仮固定穴間隔	150mm
シャッター	あり	マグネット	あり
仮固定穴間隔	150mm	コードの種類(被ふく)	二重被ふくコード
認証	電気用安全法(PSE)技術基準適合品	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ50mm)12個口電源タップです。  
※iPad(第8世代)のACアダプタが12台接続可能です。

ホコリの侵入をガードする、ホコリ防止シャッター付きです。

スチール机に仮固定できるマグネット付きです。

壁等に仮固定できるフック穴付きです。

トラッキング火災に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.