

品番：EA815GM-358

品名：AC125V/15Ax1m タップ° (8口/2P/マグ ネット付)



販売価格	3,750円 (税抜) ／ 4,125円 (税込)			
カタログ価格	3,750円 (税抜) ／ 4,125円 (税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 00:06現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1879ページ			



上面&側面交互差込口採用、スリムタイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SLIM8N-1
定格容量	15A・125V (1500Wまで)	PSE適合規格	あり
差し込み口形状	2P	プラグ形状	2P
プラグ仕様	スイング式	絶縁キャップ	あり
差込口タイプ	ノーマルタイプ	差込口間隔	64mm
差込口数	8個口	マグネット	あり
電源コード長	1m	コードの種類 (被ふく)	二重被ふくコード
コード	VFF 1.8スケア (SQ) ×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm	サイズ	約W315×D31×H23mm
重量	約268g	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
強力マグネット (ネオジム) が底面に搭載されており、スチール面へもしっかりと仮固定が可能です。
電気用品安全法 (PSE) 技術基準適合品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.