

品番：EA815GM-361

品名：125V/15A サーバ-ラック用コンセントバー-(本体)



販売価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
カタログ価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-MR7485
コンセント	3P(抜止)×10口	定格	15A・125V(合計1500Wまで)
サイズ	467×44×27(H)mm	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差入口間ピッチ	32mm	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種	CP-SVN42シリーズ CP-SVN36シリーズ CP-SVN24シリーズ CP-SVN18シリーズ CP-SVNC1、CP-SVNC2、CP-SVNC3、CP-SVNC4、CP-SVNC5、 CP-SVNC6 CP-SVCBOX1、CP-SVCBOX2 CP-SVC18UN CP-SVC24UN、CP-SVC24UNPKN CP-SVC36UN、CP-SVC36UNPKN RAC-SV18U		

【コンセントバー用】シリーズ

サーバ-ラック用のコンセントバー。オプションと組み合わせて使用。3P・10個口。

タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバ-ラック用コンセントバー本体です。

コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。

ケーブル付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。

コンセントバー本体をケーブル付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。

サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。

分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。

連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。

コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。

プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。

外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。

19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.