

品番：EA815GM-401

品名：3m タップ(4口/2P/マグ ネット付/雷ガード)



販売価格	3,560円(税抜)／3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜)／3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/26 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SPWMG24-3
コンセント	2P×4口	コード長	3m
定格	15A・125V (1,500Wまで)	プラグ	2P (絶縁キャップ付きスイングプラグ)
サイズ	190×36×35(H)mm	カラー	ホワイト
コード	VFF1.8スケア(SQ)	制限電圧	775V
バリスタ電圧	470V	サージ耐量	2,500A

- 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
- 強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。
- 不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。
- 雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。
- プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。

電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.