

品番：EA815GM-404

品名：5m タップ(6口/2P/マグネット付/雷ガード)



販売価格	4,150円(税抜)／4,565円(税込)		
カタログ価格	4,150円(税抜)／4,565円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/26 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1883ページ		



マグネット付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SPWMG26-5
コンセント	2P×6口	コード長	5m
定格	15A・125V (1,500Wまで)	プラグ	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
サイズ	260×32×35(H)mm	カラー	ホワイト
コード	VFF1.8スケア(SQ)	制限電圧	775V
バリスタ電圧	470V	サージ耐量	2,500A

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。

不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。

雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。

プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。

電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.